

# Rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes



Reference: RYIC5121D

## Product features:

Référence	Module	Profondeur hors-tout - Rayonnage	Longueur - Icare	Caractéristiques
Rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes RYIC5121D	Module départ	400	970	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges (Kg) : 175</li><li>• Capacité : 20 Litres</li><li>• Module départ : 2 montants + 5 tablettes + 5 bacs</li><li>• Long. hors-tout : 1 021 mm</li></ul>
Rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes RYIC5221D	Module départ	400	1240	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges (Kg) : 125</li><li>• Capacité : 25 Litres</li><li>• Module départ : 4 montants + 5 tablettes + 5 bacs</li><li>• Long. hors-tout : 1 291 mm</li></ul>
Rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes RYIC5121S	Module suivant	400	970	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges (Kg) : 175</li><li>• Capacité : 20 Litres</li><li>• Module suivant : 2 montants + 5 tablettes + 5 bacs</li><li>• Long. hors-tout : 981 mm</li></ul>

Rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes  RYIC5221S	Module suivant	400	1240	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges (Kg) : 125</li><li>• Capacité : 25 Litres</li><li>• Module suivant : 2 montants + 5 tablettes + 5 bacs</li><li>• Long. hors-tout : 1 251 mm</li></ul>
Rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes  RYIC5122D	Module départ	600	970	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges (Kg) : 175</li><li>• Capacité : 30 Litres</li><li>• Module départ : 2 montants + 5 tablettes + 5 bacs</li><li>• Long. hors-tout : 1 021 mm</li></ul>
Rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes  RYIC5222D	Module départ	600	1240	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges (Kg) : 125</li><li>• Capacité : 35 Litres</li><li>• Module départ : 4 montants + 5 tablettes + 5 bacs</li><li>• Long. hors-tout : 1 291 mm</li></ul>
Rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes  RYIC5122S	Module suivant	600	970	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges (Kg) : 175</li><li>• Capacité : 30 Litres</li><li>• Module suivant : 2 montants + 5 tablettes + 5 bacs</li><li>• Long. hors-tout : 981 mm</li></ul>
Rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes  RYIC5222S	Module suivant	600	1240	<ul style="list-style-type: none"><li>• Charges (Kg) : 175</li><li>• Capacité : 25 Litres</li><li>• Module suivant : 2 montants + 5 tablettes + 5 bacs</li><li>• Long. hors-tout : 1 251 mm</li></ul>

## Product description:

Découvrez notre rayonnage Icare Rétention Galvanisé, une solution idéale pour le stockage sécurisé de produits salissants, acides forts et produits corrosifs. Conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels et professionnels, ce rayonnage est équipé de tablettes spéciales avec bacs de rétention. Ces bacs permettent de contenir les fuites de liquides dangereux, protégeant ainsi vos locaux et l'environnement. Avec sa structure galvanisée, ce rayonnage assure une durabilité exceptionnelle tout en offrant une grande capacité de charge. Caractéristiques du rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes Longueur : disponible en 970 ou 1240 mm. Montants : montants galvanisés de hauteur 2000 mm. Tablettes : kit avec 5 tablettes équipées de bacs de rétention en tôle galvanisée. Bacs de rétention : bacs avec rebord non coupant, disponibles en différentes capacités (20, 25, 30 ou 35 litres) selon les dimensions. Réglage : niveaux réglables au pas de 20 mm. Charge par niveau : supporte de 125 à 175 kg selon le modèle. Finition : montants et tablettes tubulaires galvanisées, perforations à l'intérieur des montants pour un esthétisme amélioré. Livraison : livré démonté. Bacs à poser sur tablette tubulaire. Avantages du rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes Sécurité environnementale : les bacs de rétention permettent de contenir les fuites de liquides dangereux, protégeant ainsi vos locaux et l'environnement. Flexibilité de stockage : disponible en différentes longueurs et capacités, avec niveaux réglables pour une personnalisation maximale. Durabilité : structure en acier galvanisé offrant une grande résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Facilité d'assemblage :



---

livré démonté avec un montage simple et rapide, bacs à poser sur les tablettes tubulaires. Pour plus d'informations ou pour commander notre rayonnage Icare Rétention Galvanisé - 5 Tablettes, visitez notre page Contactez-nous. Nos experts sont à votre disposition pour vous aider à optimiser votre espace de travail et répondre à tous vos besoins spécifiques.